


絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい



様々な大きさ、場所に応じてお選び下さい。

# 手作業用各種シングル巻コンデンサーブラシ

ワイヤーコンデンサーブラシ



D-64

## ■ダイヤAO砥粒入ナイロン

糸径 0.1AS(#2,500)/0.25AW(#800)  
適合機種:ドリル・ボール盤・手作業盤用

1.1と1.7のミニチュアブラシは動力で  
回転させないで下さい。

シングルスパイラル巻



D-303

D-304

研磨作業は研磨物円筒内にコンデンサーブラシを回転させずに約1/3~1/2差し込み、その後予め設定した回転数で回転させて下さい。

## ■ダイヤAO砥粒入ナイロン

糸径 0.25AW(#800)  
適合機種:ドリル・ボール盤・手作業用



D-307

D-310

●必ず右回転で使用してください。左回転で使用するとネジリがゆるみフィラメント(線材)が抜けてくる場合があります。(左回転禁止)

(D)

5

### 0.1/0.25 ダイヤ・アルミナ砥粒入ミニチュアブラシ(軸はSUS) (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	砥粒(線径)	最高回転数(RPM)	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-301	1.1	16	0.5	76	2,500(0.1)	手作業用	0.10	1	7,425
D-302	1.7	16	0.6				0.12	1	7,425
D-303	2.2	19	1.1				0.14	1	4,700
D-304	2.8	19	1.1	76	800(0.25)	600	0.40	1	4,700
D-305	3.4	25	1.5				0.72	1	4,700
D-306	3.9	25	1.5				0.75	1	4,700

(ミニチュアブラシ適用内径は1割弱にて使用して下さい。)

ダブルシングルスパイラル巻

### 0.25 ダイヤ・アルミナ砥粒入ミニチュアブラシ(軸はSUS) (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	最高回転数(RPM)	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-307	4.4	25	1.7	76	600	0.77	1	4,700
D-308	5.0		1.9			1	4,700	
D-309	5.5		1			4,700		
D-310	6.1		1			4,700		
D-311	6.6		1			4,700		
D-312	7.2		1			4,700		

## ■OT(焼入線) (D-61 6φは鋼線)


線径 0.15/0.20/0.25/0.30mm  
円筒クリーニング手作業用



D-64

## ■SUS304(弱磁性)

線径 0.15/0.20mm  
円筒クリーニング手作業用



D-78

### ワイヤコンデンサーブラシ (mm)


機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-61	6	75	3.5	250	0.15	17	1	1,840
D-62	10				0.20	34	1	1,405
D-63	13				0.25	36	1	1,285
D-64	16	80	5.0	250	0.25	36	1	1,285
D-65	19					37	1	1,420
D-66	22					40	1	1,570
D-67	25							

### ステンコンデンサーブラシ(軸はSS) (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-75	6	75	3.5	250	0.20	17	1	2,365
D-76	10					34	1	1,840
D-77	13					35	1	1,725
D-78	16	80	5.0	250	0.20	36	1	1,725
D-79	19					37	1	1,725
D-80	22					40	1	2,045
D-81	25							

## ■BW(黄銅)

線径 0.15mm  
円筒クリーニング手作業用



D-48

## ■オールSUS(弱磁性)

線径 0.15/0.20mm  
円筒クリーニング手作業用



D-94

### 0.15 真鍮コンデンサーブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-45	6	75	3.5	250	17	1	2,365
D-46	10				34	1	1,840
D-47	13				35	1	1,725
D-48	16	80	5.0	250	36	1	1,725
D-49	19				37	1	1,725
D-50	22				40	1	2,045
D-51	25						

### オールステンコンデンサーブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-91	6	75	3.5	250	0.15	17	1	3,225
D-92	10					34	1	2,820
D-93	13					35	1	2,700
D-94	16	80	5.0	250	0.20	36	1	2,700
D-95	19					37	1	2,700
D-96	22					40	1	2,835
D-97	25							