

D-392

D-391



作業に応じたブラシ選びを

医療・理化学用試験・細管・注射器・瓶洗用各種洗浄ブラシ

D-501

■PH,HH
豚毛・馬毛
試験管用



■GH
山羊毛
試験管用




白黒毛 試験管ブラシ(スチール線) (mm)

機工メイト品番	外径	先長	植付	軸径	軸長	全長	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-319	40	30	50×2.3	170	250	豚毛	6	5	390	
D-320						黒振		5	390	


白毛 村田式試験管ブラシ(スチール線) (mm)

機工メイト品番	外径	先長	植付	軸径	軸長	全長	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-321	17	0	70×1.7	85	155	山羊	2	5	490	
D-322			35×70×1.7		190			5	575	

■GH
山羊毛
細管用



■GH,HH
山羊毛・馬毛
ガラス管用



白毛 細管洗ブラシ(スチール線) (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	軸長	全長	管径	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-323	4	75	1.3	375	450	18	山羊	3	5	390
D-324	15							4	5	390


白毛 ピペット洗ブラシ(テーパー型)(スチール線) (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	軸長	全長	管径	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-326	4-15	75	1.3	375	450	18	山羊	4	5	390
D-327	4-30	95	1.9	565	660		白振	10	5	675


(D)

8

■GH
山羊毛
細管用



■HH
馬毛
ガラス管用



白毛 先付細管洗ブラシ(スチール線) (mm)

機工メイト品番	外径	先長	植付	軸径	軸長	全長	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-325	15	35	75×1.3	375	485	山羊	4	5	575	

白毛 ビュレット洗ブラシ(スチール線) (mm)

機工メイト品番	外径	先長	植付	軸径	軸長	全長	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-328	42	45	105×2.3	660	810	白振	17	5	930	

■HH
馬毛
注射器用



■PH,HH
豚毛・馬毛
瓶洗用




白毛 注射器洗ブラシ(スチール線) (mm)

機工メイト品番	外径	先長	植付	軸径	軸長	全長	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-391	21(小)	30	40×2.3	125	195			4	5	490
D-392	25(中)	35	60×3.0	150	245			9	5	675
D-393	28(大)	35	80×3.4	175	290	白振		14	5	745
*D-394	35(大大)	40	90×3.8	200	330			20	50	845
*D-395	40(特大)	40	120×3.8	220	380			27	50	1,065

黒毛 瓶洗ブラシ(スチール線) (mm)

機工メイト品番	種別	外径	先長	植付	軸径	全長	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-396	180(1合)	50	40×60	3.0	310	豚毛	12	3	525	
D-397	360(2合)	75	55×70	3.8	350		16	3	950	
D-398	540(3合)	80	60×80	4.5	400	馬毛	27	3	1,100	
D-399	900(5合)	90	65×90		470		42	3	1,320	
D-400	1,800(1升)	100	70×100		530		48	3	1,520	

■PH 墓石用
豚毛
線香立掃除用及び文字掃除用(先毛部分)



■HH 神様・仏壇・墓用
馬毛
花立・ローソク立・各掃除用



P96にも記載しています。

豚毛 先曲コンデンサーブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	先長	植付	軸径	軸長	全長	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-505	17	0	75×3.5	175	250	豚毛	13	1	1,050	

馬毛 先付コンデンサーブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	先長	植付	軸径	軸長	全長	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-501	65	50	75×4.5	225	350	馬毛	29	1	2,000	